



MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Det här är den mest effektiva LED-kronljuslampan från varumärket Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytetscykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Produktdata

Allmän information		Stroboskopisk effekt	
Socket	E14		0,4
Nominell livslängd	50 000 h	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Driftcykel	50 000	Drift och elektricitet	
Lighting Technology	LED	Line Frequency	50 to 60 Hz
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
EU RoHS-kompatibel	Ja	Effektförbrukning	2,3 W
		Lampström (nom)	25 mA
Ljusteknik		Motsvarande effekt	40 W
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	Tändningstid (nom)	0,5 s
Ljusflöde	485 lm	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Effektfaktor (fraktion)	0,4
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	Spänning (nom)	220–240 V
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210 lm/W	Spänning (nom)	220 V
Färgbeständighet	<6	Temperatur	
Färgåtergivningsindex	80	Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %		
Flimmervärde (PstLM)	1		


MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	B35 [B 35 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1443705
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EyeComfort	Ja

Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Fullständigt produktnamn	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Full EOC	872016918893800
Beskrivning av lokal kod	8298763
Beställningsnummer	929003625902
Materialnummer (12NC)	929003625902
Lokal kod	8298763
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169188938
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169188945

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	111 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters


Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

