

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Lumière chaleureuse (WG)
Efficacité lumineuse (nominale)	89,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	9 W
Courant lampe (nom.)	55 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL



Nom de produit complet	CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL
Code EOC	871869964612700
Code de commande	64612700
Code 12NC	929002019002
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699646127
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699646134

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL	60 mm	106 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL


# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL

