



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	150 degré(s)
Flux lumineux	2 500 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	142,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	17,5 W
Courant lampe (nom.)	165 mA
Puissance équivalente	150 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,52
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	90 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A67 [A 67 mm]

Approbation et application


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR
-------------------------------	---



Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR
Code EOC	871869966222600
Code de commande	66222600
Code 12NC	929002048202
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699662226
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699662233

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	77 mm	142 mm

Données photométriques




OSRAM KÖNIGSWALD AG | Philips Lighting NV | Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR

General uniform lighting – CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR

