MASTER TL-D Super 80 Circular

TL-E 40W/830 1CT/12

Esta lámpara TL circular (diámetro de tubo de 29 mm) permite una distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para su uso en una amplia gama de luminarias para varias finalidades, incluyendo las decorativas, escuelas, oficinas, tiendas y hogares y para la iluminación de áreas residenciales.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G10q
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	13.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	3.200 lm
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80 lm/W
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,44
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,403
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	80

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	40,8 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,420 A
Voltaje (nom.)	110 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	C-T29

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	8 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8 mg
Consumo energético kWh/1000 h	41 kWh

MASTER TL-D Super 80 Circular

Número de registro EPREL	423511
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TL-E 40W/830 1CT/12
Nombre completo del producto	TL-E 40W/830 1CT/12
Full EOC	871150028476115
Código de pedido	28476115
Código 12NC	928027483070

Código local	PHTLE4083
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,250 kg
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500284761
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500559524

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 40W/830 1CT/12

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.