

# PHILIPS

## Innfelt downlight


Hue White ambiance

Med dimmer

GU10

Krom

Smart styring med Hue bridge\*



34075/11/P7



## Enkel smartbelysning

Med Philips Hue White Ambiance-downlight for baderom inkludert i Philips Hue-systemet ditt kan du velge mellom ulike lysinnstillinger alt etter om du trenger et energiboost eller vil konsentrere deg, lese eller slappe av. Dimmeren gjør det enkelt å skape riktig belysning for enhver anledning.

### Ubegrensede muligheter

- Vanntett smartbelysning for bruk i baderom
- Trådløs kontroll med medfølgende dimmer
- Nyt den rette intelligent belysningen for daglige gjøremål

### Hue-broen gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett

- Hue-broen gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett

# Høydepunkter

## Vanntett for bruk i baderom



Philips Hue Adore er en serie av smarte baderomsls som er nøye testet for å sikre at de er vanntette. Dette gjør dem perfekte for fuktige miljøer. Hvert Adore-baderomsls oppfyller IP44-standardene.

## Trådløs kontroll




Med den batteridrevne dimmeren kan du styre opptil 10 intelligente lys samtidig. Bryteren – som kan tas bort fra veggfestet og brukes som en fjernbetjening – lar deg regulere lysmengden eller bytte mellom fire forhåndsinnstilte lysoppskrifter

## Velg riktig smartbelysning



Optimaliser daglige rutiner med justerbart hvitt lys. Still inn lyset etter hva du skal gjøre og hvilken stemning du ønsker på badet – et knappetrykk er alt som skal til. Få energi om morgenen med kjølig dagslys, utfør presisjonsoppgaver med klart lys, få perfekt leselys på badet, eller bruk litt kvalitetstid i badekaret med varmt lys.

## Full kontroll med Hue-broen



Koble lyskildene fra Philips Hue til broen for å få tilgang til alle systemets muligheter.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: krom
- Materiale: syntetiske materialer

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Hue Switch: Ja
- LED følger med: Ja

## Diverse

- Spesielt designet for: Baderom
- Stil: Funksjonell
- Type: Innfelt spot
- EyeComfort: Ja

## Strømforbruk

- Energieffektivitetsmerke (EEL): A

**Mål og vekt på produktet**

- Lengde på utstikker: 7,0 cm
- Bredde på utstikker: 7,0 cm
- Lengde: 9,5 cm
- Nettovekt: 0,480 kg
- Forsenkingsavstand: 8,7 cm
- Bredde: 9,5 cm

**Service**

- Garanti: To år

**Tekniske spesifikasjoner**

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Total lumeneffekt på lysarmaturen (skjult): 1 050 lm
- Lumeneffekt på lyspæren som følger med: 350 lm
- Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 50 W
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 500 lm
- Lyskildeteknologi: LED, 230 V
- Lysfarge: 2200–6500 Hue White Ambiance
- Antall lyskilder 2: 1
- Armatur/sokkel 2: GU10
- 2 lyspærer følger med: 5 W
- 2 erstatningslyskilder med maks effektstyrke: 5.5 W
- Antall pærer 3: 1
- Lyspære følger med 3: 5 W
- Erstatningspære med maks. wattstyrke 3: 5.5 W
- Strømnett: 50–60 Hz
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: A
- Lysarmaturen er kompatibel med lyspære(r) i klasse: A+ til E
- Antall lyspærer: 3
- Armatur/sokkel: GU10
- Lyspære følger med: 5 W
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 5.5 W
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Ja



Utgivelsesdato:  
2023-11-09  
Versjon: 0.576

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)