

Struana Bathroom
griestu gaismeklisHue balts atmosfēras
apgaismojums

Iebūvēta LED spuldze

Bluetooth vadība, izmantojot
lietotniIekļauts gaismmaiņa slēdzis
Dimmer switchPievienojet Hue Bridge papildu
funkcijām

34189/31/P6



Vienkāršs viedais apgaismojums

Philips Hue White ambiance Struana griestu lampai ir IP44 aizsardzības pakāpe, tādēļ tā ir īpaši piemērota vannasistabai. Tā radīs siltu vai vēsi baltu gaismu. Tūlītējai vadībai izmantojiet komplektā iekļauto slēdzi Hue dimmer switch vai Bluetooth tīklu. Lai iegūtu vairāk funkciju, izveidojiet savienojumu ar Hue Bridge.

Komfortabla aptumšošana


- Viegla bezvadu vadība, savienojot pāri bezvadu gaismmaiņa slēdzi un gaismekli

Vienkāršs viedais apgaismojums

- Kontrolējiet līdz 10 gaismekļiem ar Bluetooth lietotni
- Gaismekļu vadība ar balsi*
- Radiet noskanu ar siltas un vēsas baltās gaismas gaismekļiem
- Iegūstiet ideālus gaismas režīmus savām ikdienas aktivitātēm
- Piekļūstiet pilnam viedā apgaismojuma funkciju klāstam ar Hue Bridge

Izceltie produkti

Aptumšošana bez uzstādīšanas




Izveidojiet savienojumu ar bezvadu gaismmaiņa slēdzi un izmantojiet bezvadu vadības režīmu Philips Hue gaismekļiem. Var ieslēgt un izslēgt gaismas, pārslēgt kādu no četriem gaismas režīmiem un aptumšot līdz vēlamajam spilgtumam. Uzstādīšana ir ātra, vienkārša un bez sarežģījumiem. Vienkārši savienojiet pāri slēdzi un gaismekli un novietojiet slēdzi jebkurā vietā mājās. Lūk, tik vienkārši!

Kontrolējiet līdz 10 gaismekļiem ar Bluetooth lietotni



Izmantojot Hue Bluetooth lietotni, jūs varat vadīt Hue viedās gaismas vienā mājokļa telpā. Pievienojiet līdz 10 gaismekļiem un vadiet tos visus, tikai pieskaroties pogai savā mobilajā ierīcē.

Gaismekļu vadība ar balsi*



Philips Hue darbojas, izmantojot Amazon Alexa un Google Assistant, ja ir izveidots savienojums pāri ar saderīgu Google Nest vai Amazon Echo ierīci. Vienkāršas balss komandas ļauj vadīt vairākus gaismekļus vienā telpā vai tikai vienu gaismekli.

Radiet noskaņu ar siltas un vēsas baltās gaismas gaismekļiem



Šīs spuldzes un gaismekļi piedāvā dažādus siltas un vēsas baltās gaismas tonus. Izmantojot pilnīgas aptumšošanas iespēju no spilgtas gaismas līdz blāvai nakts gaismai, varat pielāgot ideālu apgaismojuma toni un spilgtuma līmeni jūsu ikdienas vajadzībām.

Iegūstiet ideālus gaismas režīmus jūsu ikdienas aktivitātēm



Atvieglojiet savu ikdienu un padariet to patīkamu ar četriem iestatītiem gaismas režīmiem, kas ir īpaši pielāgoti jūsu dienas uzdevumiem: enerģijai, uzmanībai, lasīšanai un atslābinošam efektam. Divi vēso tonu režīmi enerģijai un uzmanībai palīdz no rīta pamosties vai koncentrēties, savukārt silto tonu režīmi atslābinošam efektam un lasīšanai ļauj jums ērti lasīt grāmatas un atslabināt prātu.

Piekļūstiet pilnam viedā apgaismojuma funkciju klāstam ar Hue Bridge



Savienojiet viedo apgaismojumu ar Hue Bridge (jāiegādājas atsevišķi) un izmantojiet visas Philips Hue funkcijas. Izmantojot Hue Bridge, varat pievienot līdz 50 vadāmiem viedajiem gaismekļiem visā mājoklī. Izveidojiet dažādas programmas, lai automatizētu viedmājas apgaismojumu. Vadiet apgaismojumu, neesot mājās, vai pievienojiet piederumus, piemēram, kustību sensorus un viedos slēdžus.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Sintētisks audums

Dažādi

- Radīts tieši: Vannas istaba
- Stils: Contemporary
- Tips: Giestu lampa
- Acu komforts: Jā
- Iepakojuma izmēri un svars
- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696175835
- Neto svars: 1,792 kg
- Bruto svars: 2,484 kg
- Augstums: 470,000 mm
- Garums: 161,000 mm
- Platums: 391,000 mm
- Materiāla numurs (12NC): 915005920601

Produkta izmēri un svars

- Augstums: 5,9 cm
- Garums: 36 cm
- Neto svars: 1,792 kg
- Platums: 36 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Gaismas avots ekvivalenta standarta spuldzei ar jaudu: 204 W
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 2400 lm
- Spuldzes tehnoloģija: 24 V
- Gaismas krāsa: 2200–6500 Hue baltā gaisma
- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz
- Aptumšojams gaismeklis: Jā
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Jā
- Spuldžu skaits: 1
- Komplektā ieklauta vatu spuldze: 27 W
- IP kods: IP 44
- Aizsardzības klase: I — iezemēts



Izlaides datums:
2023-11-09
Versija: 0.303

© 2023 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido nevienu izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētās preču zīmes.

www.lighting.philips.com