PHILIPS

Filament-Lampe
Milchglas 200W A95 E27

LED

4000 K

3452 lm

15000 Std.

8718699764654

A ↑ G D

Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.

Hochwertiges Licht
- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung
- Lampen mit langer Lebensdauer – bis zu 15 Jahre

Licht und mehr
- Einfache LED für alltäglichen Gebrauch

Besonderheiten

Für das schonen deiner Augen entwickelt

Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer

Mit einer Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden reduzieren Sie den Aufwand, der durch häufiges Austauschen Ihrer Glühlampen entsteht, und können über 15 Jahre eine perfekte Lichtlösung genießen.

Einfache LED für alltäglichen Gebrauch

Die Philips LED für den alltäglichen Gebrauch ist die perfekte Lampe für grundlegende Beleuchtungsanforderungen. Sie bietet wunderschönes Licht und zuverlässige Leistung, die Sie von einer LED-Lampe zu einem erschwinglichen Preis erwarten können.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
- Sockel: E27
- dimmbar: Nein
- Kolbenausführung: Matt
- Kolbenmaterial: Glas

Lampenabmessungen

- Höhe: 16,5 cm
- Breite: 9,5 cm

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nomineller Lichtstrom: 3452 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5 s
- Farbcode: 840 | CCT of 4000K
- Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom: 3.452 lm
- Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0,4
- Nennlichtausbeute (Nom): 150,00 lm/W

Sonstiges
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

Andere Eigenschaften
- Lichtausbeute: 150 lm/W
- EU RoHS-konform: Ja

Informationen zur Verpackung
- EAN: 8718699764654
- Artikelnr.: 871869976465400
- Produkttitel: LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Stromversorgung
- Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.51

Stromverbrauch
- Leistungsfaktor: 0.51
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 23 W
- Äquivalente Wattleistung: 200 W
- Systemleistung: 23 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): D

Produktabmessungen und -gewicht
- Länge: 16,5 cm

Nennwerte
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

Technische Daten
- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer: 374909
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere
- Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3: 1
- Netzfrequenz: 50 to 60 Hz
- Dimmbar: Nein
- Sockel: E27

Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt: 8718699764654
- Nettogewicht: 0,1 kg
- Bruttogewicht: 0,16 kg
- Höhe: 22,6 cm
- Länge: 10,2 cm
- Breite: 13 cm

Ausstellungsdatum: 2025-03-03
Version: 0.299

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.