

PHILIPS

Go 可攜式重點燈具

Hue White 及 Color
Ambiance

整合式 LED 和電池

透過應用程式的藍牙控制

使用應用程式或語音控制*

新增 Hue 橋接器以釋放更多功能



76020/31/K6



隨時隨地點亮生活

Hue Go 重點照明讓智慧型照明如影隨形。從增添一抹色彩點綴到營造情調的明亮焦點，Hue Go 重點照明都能提供完美氣氛。可當成獨立燈具使用，或使用 Hue Bridge 加入您的智慧照明設備。

無限可能

- 將電影、電視節目、音樂和遊戲與智慧型燈具進行同步
- 產品上的控制鍵
- 真正的可攜式智慧燈具
- 動態、自然的照明效果
- 使用應用程式或語音控制*

輕鬆實現智慧照明

- 透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具
- 透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
- 從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍
- 搭配日常生活所需的完美照明調配
- 使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能

更換零件

- 本產品有更換零件

產品特點

將電影、電視節目、音樂和遊戲與智慧型燈具進行同步



透過讓螢幕上的動作或音樂節奏與智慧型燈具同步，將娛樂體驗帶到新境界。* 選擇您希望將燈具與電影、音樂 (包括我們的 Spotify 整合系列!)、電視節目或遊戲進行同步的方式，以及欣賞可調色功能燈光在休閒娛樂區中進行互動的方式。* 必須搭配 Hue Bridge

產品上的控制鍵



使用燈具上面的按鈕直接變更您的照明設定。按下按鈕即可輪流切換特殊的燈光場景，例如週日咖啡和魔法森林。按兩次並在第二次時按住不放可循環切換色彩。

真正的可攜式智慧燈具



Hue Go 可攜式智慧重點照明配備內建充電電池，讓您外出旅行時方便攜帶。旅行時將這盞燈帶出門，當成浪漫晚餐的明亮焦點，或帶到室外為夏日派對增添氣氛。享受 2.5 小時的出色智慧照明，或享有 18 小時的舒適燭光效果。

動態、自然的照明效果




用生動的燈光讓特殊時刻的氣氛更上一層樓。使用像是舒適燭光 (Cozy Candle)、週日咖啡 (Sunday Coffee)、靜思冥想 (Meditation)、魔法森林 (Enchanted Forest) 和夜之奇遇 (Night Adventure) 等動態光效營造任何情境的絕佳氛圍。

使用應用程式或語音控制*



Philips Hue 可搭配 Alice、Siri 和 Google Assistant 使用。不論您想要控制家中的單件式燈具或所有燈光，都可以聲控調暗、調亮燈光或改變燈光的顏色。語音控制需要 Philips Hue Bridge 和相容的夥伴裝置。

透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具



透過 Hue Bluetooth 應用程式，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。

透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗



利用超過 1600 萬種燈色改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氣氛。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對營造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以彩色照明美化家裡的裝潢佈置等。

從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍



這些燈泡和燈具可提供不同暖黃光到冷白光顏色。亮度調節功能可從明亮光線變換到較柔和的夜光，按照日常需求調整至完美的顏色和亮度。

搭配日常生活所需的完美照明調配



善用專為日常工作所設計的四組預設照明調配，讓您的一天過得更輕鬆自在：「活力充沛」、「專注精神」、「享受閱讀」、「放鬆休息」。「活力充沛」、「專注精神」這兩個冷色調場景，能在早晨幫助您集中精神，快速進入工作狀態，而「享受閱讀」與「放鬆休息」這兩個暖色調場景，能幫助您放鬆心情，享受閱讀時光。

使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能



Bridge 提供讓智慧照明真正發揮智慧的功能 — 外出控制、語音控制、自動化照明，

以及其他功能。將 Bridge 加入您的安裝配置，享受身歷其境的使用經驗，進入安全可靠兼具其他特性的技術世界，獲得更多效能。Bridge 是您打造前所未有智慧照明世界的那把鑰匙。

本產品有更換零件



正在尋找本產品的更換零件嗎？尋找替換電源轉接頭、安裝座等，為您的燈具注入新的活力。

規格

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 合成纖維

隨附額外功能/配件

- 內附電池: 是
- 變色 (LED): 是
- 漫射光效: 是
- 可調式: 是
- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是
- 電源開關設在燈具上: 是
- 製造情境光的完美選擇: 是
- 可攜式: 是
- 隨附電源變壓器: 是
- 隨附高功率 LED 燈: 是
- ZigBee Light Link: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): >80

其他

- 特殊設計: 客廳與臥室, 家庭、辦公室與書房
- 風格: 極簡線條系列
- 類型: 桌燈
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.625 kg
- 高度: 7.9 cm
- 長度: 15 cm
- 寬度: 15 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 流明輸出 (4000K): 530 lm
- 使用壽命達: 20,000 h
- 使用時間: 20,000 h
- 光源相當於傳統燈泡: : 43 W
- 燈具總流明輸出: 520 lm
- 光色: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- 主電源: 50-60 Hz
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 6 W
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: III - 安全超低電壓
- 光源可替換性: 不可自行更換的 LED 光源
- 控制齒輪的可替換性: 控制器可由終端使用者自行更換
- 流明輸出 (2700K): 370 lm

支援項目

- 與效果功能相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696174050
- 淨重: 0.9 kg
- 淨重: 1.15 kg
- 高度: 100 mm
- 長度: 219 mm
- 寬度: 209 mm
- 材質編號 (12NC): 915005822601



出版日期: 2024-02-05
版本: 0.330

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com