PHILIPS

Kerzenlampe 40W
B35 E14 x3

LED

2700 K

470 lm

15000 Std.

8719514313422

# Moderne LED für zu Hause

Hochmoderne LED-Lampen sind eine gute Lichtlösung für alltägliche Aktivitäten in Innenräumen. Sie bringen sofortige Energieeinsparungen ohne Abstriche an der Lichtqualität. Außerdem müssen die Lampen nicht mehr so häufig gewechselt werden.

**Hochwertiges Licht**
- Erfahren Sie mehr über Licht

**Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen**
- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen

**Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung**
- Schont den Geldbeutel und die Umwelt

# Besonderheiten

### Erfahren Sie mehr über Licht

Farbtemperatur: Licht kann verschiedene Farbtemperaturen aufweisen, die in der Einheit Kelvin (K) angegeben werden. Lampen mit einem niedrigen Kelvin-Wert erzeugen ein warmes, ruhiges Licht, wohingegen Lampen mit einem höheren Kelvin-Wert ein kühles, belebendes Licht erzeugen. CRI: Der Farbwiedergabeindex (CRI) beschreibt die Wirkung einer Lichtquelle auf die Farbausgabe. Natürliches Sonnenlicht hat einen CRI von 100. Der CRI von Philips LED-Lampen liegt stets über 80, was eine natürliche Farbdarstellung garantiert.

### Ersetzt herkömmliche Glühlampen

Mit ihrem attraktiven Design und der vertrauten Form ist diese energiesparende LED-Lampe der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Glühlampen.

### Spart bis zu 90 % Energie

Die LED-Technologie spart bis zu 90 % Energie im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühlampe. Sie macht sich schnell bezahlt und spart Ihnen Jahr um Jahr bares Geld. Darüber hinaus trägt sie zum Schutz der Umwelt bei.

# Daten

### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Kerze, keine Richtwirkung
- Sockel: E14
- Glasart: Satiniert
- Kolbenausführung: Matt
- dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Kunststoff

### Lampenabmessungen

- Höhe: 10.6 cm
- Breite: 3.5 cm

### Design und Materialausführung

- Material: Kunststoff

### Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 15'000 Stunde(n)

### Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

### Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 470 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K

### Sonstiges

- EyeComfort: Nein

### Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 95 lm/W

### Informationen zur Verpackung
- EAN: 8719514313422
- Artikelnr.: 871951431342200
- Produkttitel: LED 40W B35 E14 WW FR ND 3CT/6 DISC

### Stromverbrauch
- Leistungsfaktor: 0.51
- Spannung: AC 220-240 V
- Wattleistung: 4.9 W
- Äquivalente Wattleistung: 40 W

### Produktabmessungen und -gewicht
- Länge: 10.6 cm

### Technische Daten
- Frequenz: 50-60 Hz

### Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt: 8719514313422
- Nettogewicht: 0.06 kg
- Bruttogewicht: 0.09 kg
- Höhe: 11 cm
- Länge: 3.8 cm
- Breite: 11.4 cm
- Material-Nummer (12NC): 929003541144

Ausstellungsdatum:
2024-07-25
Version: 0.290

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.