

PHILIPS

Tira de luz para exteriores 5 metros

Hue White and Color
Ambiance

Tira de luz de 1 x 5 metros


Luz blanca y de colores

Unidad de fuente de
alimentación incl.

Control inteligente con Hue
Bridge*



8718699709853



Posibilidades ilimitadas

Personaliza tus espacios exteriores con una tira de luz Philips Hue para exteriores. Gracias a su brillo difuso perfecto, la tira LED flexible para exteriores es ideal para iluminación directa e indirecta.

Posibilidades infinitas

- Fuente de alimentación y enchufe incluidos
- Embellece tu jardín trasero con iluminación para exteriores
- Conéctate a tu Hue Bridge para un completo control de la iluminación
- Tira de luz resistente al agua
- Tira de luz flexible para moldearla y adaptarla
- Tira de luz perfectamente uniforme y difusa



Destacados

Fuente de alimentación y enchufe incluidos



Este paquete de unidad incluye todos los elementos necesarios para empezar: una tira de luz y una fuente de alimentación exterior. Lo único que tienes que hacer es desembalarlos, montarlos donde quieras y encenderlos.

Conéctate al Hue Bridge



Este producto requiere una conexión al Hue Bridge para disfrutar de todas las funciones y del control de la iluminación inteligente. Controla las luces utilizando la Philips Hue app, ajusta temporizadores, rutinas, añade o quita luces y mucho más. *Hue Bridge se vende por separado

Tira de luz flexible




Al ser completamente flexible, la tira de luz para exteriores te permite moldearla, adaptarla y manipularla como tú quieras. Colócala a lo largo de un sinuoso camino exterior o deja que suba por una pared o columna; puedes instalarla en cualquier lugar con los clips y tornillos que incluye.

Embellece tu jardín trasero



Dale a tu jardín la oportunidad de brillar tanto como tu casa. Más de 16 millones de colores y 50 000 formas de luces blancas frías y cálidas te permiten decorar tanto zonas exteriores como interiores, ya sea iluminando un sendero o alumbrando tu parte favorita del patio.

Tira de luz resistente al agua



La tira de luz para exteriores puede soportar todas las condiciones meteorológicas, desde pequeños charcos de agua a una fuerte lluvia que dure horas.

Perfectamente uniforme y difusa



La tira de luz Philips Hue para exteriores incluye un revestimiento especial que difumina, o esparce, la luz blanca o de color que emite. No es preciso ocultar la tira de luz tanto si la utilizas para una iluminación directa como indirecta. Todo lo que ves es pura luz.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: multicolor
- Material: silicona

Medio ambiente

- Humedad de funcionamiento: 5% <math><H<95\%</math> (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $45\text{ }^{\circ}\text{C}$

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cambio de color (LED): Sí
- Efecto de luz difusa: Sí
- Regulable: Sí
- LED integrado: Sí

Garantía

- 2 años: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): >80

Tira de luz

- Temperatura del color: 2000–6500 K
- Capacidad de corte: No
- Capacidad de ampliación: No
- Voltaje de entrada: 220V–240V
- Duración: 25.000 hora(s)
- Energía en espera máxima: 0,5 W
- Potencia: 37,5 W
- Anchura: 11 mm
- Longitud: 191,7 in
- Anchura: 0,43 in

Varios

- Tipo: Tira de luces

Información del embalaje

- EAN: 8718699709853

Consumo de energía

- Potencia: 37,5 W
- Consumo de energía en modo de espera: 0,50 W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,440 kg
- Peso neto: 3,17 lb
- Altura: 2 cm
- Longitud: 487 cm
- Anchura: 1,1 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso a 4000 K: 1.650 lm
- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Vida útil: 25,000 h
- Red eléctrica: Rango 220 V – 240 V
- Clase energética de la fuente de luz incluida: G
- Código IP: IP67
- Clase de protección: II: doble aislamiento
- Características adicionales: Diffused light effect
- Capacidad de sustitución de la fuente de luz: Fuente de luz LED no sustituible
- Capacidad de sustitución de los equipos de control: Equipo de control no sustituible por el usuario final
- Flujo luminoso a 2700 K: 1.500 lm

Contenido de la caja

- Adaptador de corriente: 1

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior
- Aplicación Philips Hue Bluetooth: IOS 15 y superior, Android 9.0 y superior

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699709853
- Peso neto: 1,44 kg
- Peso bruto: 1,77 kg
- Altura: 21 cm
- Longitud: 9,6 cm
- Anchura: 38,2 cm
- Código 12NC: 929002289102



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.835

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com