PHILIPS

Plafonnier Canaval
18 W

Plafonniers

4000K

Blanc

Intensité réglable;SceneSwitch

32809/31/P3

Un équipement, votre interrupteur, trois ambiances lumineuses

Le plafonnier Philips Cavanal LED est un luminaire blanc classique qui s'intègre à n'importe quel intérieur, pour un éclairage économe en énergie, de haute qualité et de longue durée. Choisissez votre luminosité désirée pour créer différentes ambiances à la maison grâce à la gradation par paliers.

Facile d'utilisation
- Surface de finition lisse pour un nettoyage facile

Effet lumineux
- Distribution égale de la lumière

Solutions d'éclairage durables
- Longue durée de vie jusqu'à 15 ans

Ampoule LED innovante
- Luminosité élevée

Économie d'énergie
- LED intégrée, élément du système
- 80 % d'économie d'énergie

Trois réglages d'éclairage

- Changez d'ambiance en un tour de main avec votre interrupteur mural existant

Points forts

Maintenance facile

Distribution égale de la lumière

Longue durée de vie

Éclairez en toute confiance. Les LED intégrées, qui sont utilisées dans cette lampe LED Philips, ont une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures (ce qui équivaut à 15 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

Luminosité élevée

Éclairage haute qualité et flux lumineux puissant. Le faisceau lumineux forme un angle de 40° parfait pour un éclairage localisé.

Source lumineuse LED intégrée

Une source lumineuse fiable. Avec une source lumineuse LED intégrée, vous n'aurez pas à vous soucier de la maintenance ou du remplacement de la lampe, tout en ayant la lumière ambiante optimale dans votre foyer.

80 % d'économie d'énergie

Jusqu'à 80 % d'économie d'énergie par rapport aux éclairages à incandescence standard.

3 ambiances lumineuses SceneSwitch

Réglez l'intensité de vos lampes sans utiliser de variateur grâce au changement de luminosité SceneSwitch. Choisissez facilement parmi trois niveaux de luminosité à l'aide de votre interrupteur existant.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule
- Usage prévu: Intérieur

Design et finition
- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage: 15'000

Environnement
- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus
- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses
- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temps de chauffe à 60 %: <2

Divers
- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile, Garage
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, SceneSwitch

Autres caractéristiques
- Ampérage de la lampe: 150 mA
- Efficacité: 116 lm/W

Dimensions et poids du produit
- Poids net: 0.66 kg
- Hauteur: 6.7 cm
- Longueur: 35 cm
- Largeur: 35 cm

Entretien
- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques
- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Diamètre: 350 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 2100
- Couleur de lumière: 4000
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Gradation par paliers - Ne pas utiliser avec un variateur
- LED: Oui
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I

Dimensions et poids de l'emballage
- Code barre produit: 8718696169278
- Poids net: 0.66 kg
- Poids brut: 0.97 kg
- Hauteur: 38.6 cm
- Longueur: 7.2 cm
- Largeur: 38.5 cm

Date de publication:
2025-03-31
Version: 0.905

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com