

PHILIPS

Dupla kiszerezésű
E14

Hue White and color
ambiance

Fehér és színes fény

Bluetooth-szal azonnal
vezérelhető

Írányítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

További lehetőségeikért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



8718699726331



Intelligens világítás egyszerűen

Vigyen színt bármelyik szobába ezzel a 2 intelligens gyertyaformájú fényforrással, amelyek meleg és hideg fehér fényt, valamint 16 millió színt állítanak elő. Ha egyetlen szobában szeretné azonnal szabályozni a fényerőt, használja a Bluetooth-kapcsolatot, vagy csatlakoztassa őket egy Hue Bridge-hez, és használja ki összes funkciójukat.

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Teremtsen személyre szabott élményt a színes intelligens világítással
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével


Fénypontok

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Teremtsen személyre szabott élményt a színes intelligens világítással



Alakítsa át otthonát több mint 16 millió színnel, azonnal megteremtve a megfelelő hangulatot bármilyen eseményhez. Egy gombnyomásra beállíthat egy ünnepi hangulatot egy bulihoz, átalakíthatja nappalját moziteremmé, kiemelheti otthona dekorációját színes világítással és még sorolhatnánk.

Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentráció, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentráció segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével



Csatlakoztassa okoslámpáit egy Hue Bridge központhoz (külön megvásárolható) az összes Philips Hue funkció kihasználásához. A Hue Bridge használatával akár 50 lámpát is vezérelhet teljes otthonában. Rutinok létrehozásával automatizálhatja világítási rendszerét. Okoslámpáit vezérelheti otthonától távol is vagy okostartozékok hozzáadásával, mint például mozgásérzékelők és intelligens kapcsolók.

Műszaki adatok

Fényforrás méretei

- Méretek (Szé x Ma x Mé): 39x117

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Tömeg: 40 g
- Fényforrás típusa: LED
- Fényáram 2700 K-nál (gyári beállítás): 0 lm
- Fényáram 4000 kelvinen: 0 lm

A fényforrás

- Színhőmérséklet: 2000K-6500K
- Átmérő: 39 mm
- Energiatakarékossági címke: A+
- Foglalat: E14
- Kivitel: B39
- Magasság: 117 mm
- Bemeneti feszültség: 220V-240V
- Élettartam: 25 000 h
- Fényáram: 16 millió szín, 2000–6500 K, A fehér szín melegtől hidegig terjedő árnyalatai
- Fényáram (lumen): 470 lm – 4000 K esetén
- Max. üzemi fogyasztás: 5,3 W
- Max. készenléti fogyasztás: 0.5 W
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Teljesítménytényező: 0.5
- Névleges élettartam: 25 000 h
- Szoftverfrissítésekkel: hue bridge-hez csatlakoztatva
- Felfutás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
- Teljesítmény: 5,3 W
- Teljesítmény: 40 W
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Mélyszabályozás: Igen
- Szoftverfrissítésekkel: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik

A doboz tartalma

- Hue fényforrások: 2

A következőket támogatja

- HomeKit kompatibilis: Yes
- iOS: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 13 és újabb, Android 8.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Google Segéd, Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)
- Philips Hue Bluetooth Alkalmazás: Android 7.0 vagy újabb, iOS 11 vagy újabb

8718699726331

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699726331
- Nettó tömeg: 0,100 kg
- Bruttó tömeg: 0,154 kg

- Magasság: 16,500 cm
- Hosszúság: 5,500 cm
- Szélesség: 8,800 cm
- Anyagszám (12NC): 929002294202



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.379

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com