

PHILIPS

Downlight

Funcional

MESON

Blanco



8719514251007



Luz LED cómoda que no cansa la vista

Las luminarias de Philips LED proporcionan una luz diseñada para tu confort visual.

Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techo bajo; proporciona una luminaria discreta y sutil.

Efecto de iluminación

- Luz brillante con distribución uniforme

Seguridad

- Sin radiaciones UV perjudiciales

Montaje

- Driver integrado con conector para una fácil instalación.

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

Destacados

Adecuado para techos bajos Diseño compacto

Luz brillante con distribución uniforme

Para iluminar realmente tus habitaciones, elige esta luz de distribución uniforme, que cubre de luz uniforme el espacio.

Sin radiaciones UV perjudiciales

El producto se ha diseñado para eliminar cualquier radiación UV potencialmente dañina.

Driver integrado con conector para una fácil instalación.

Permite una instalación fácil y segura sin necesidad de cables ni conocimientos especiales.

Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: plástico

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Funcional
- Tipo: Downlight
- EyeComfort: Sí

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,23 kg
- Longitud reducida: 0 cm
- Anchura reducida: 0 cm
- Altura: 5 cm
- Longitud: 17,01 cm
- Distancia empotrada: 0 cm
- Anchura: 17,01 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Diámetro: 170,1 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1300
- Color de la luz: 4000
- Red eléctrica: 220-240
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 16.5
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514251007
- Peso neto: 0,23 kg
- Peso bruto: 0,28 kg
- Altura: 17,6 cm
- Longitud: 5,7 cm
- Anchura: 17,3 cm
- Código 12NC: 915005784231



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.230

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com