

# PHILIPS

## GU10 - 智慧聚光燈

Hue White 及 Color  
Ambiance

日光和彩色燈光

透過藍牙立即控制

使用應用程式或語音控制\*

新增 Hue 橋接器以釋放更多功能



8719514339927



## 輕鬆實現智慧照明

只要一盞燈泡，就能為任何房間增添色彩，提供暖白光到冷白光的廣泛色溫，並搭配 1600 色彩靈活變化。可使用藍牙控制單一房間即時照明，或與 Hue Bridge 連結以充分發揮完整功能效用。

### 輕鬆實現智慧照明

- 透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具
- 可語音控制燈光\*
- 透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
- 從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍
- 搭配日常生活所需的完美照明調配
- 使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能

# 產品特點

透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具




透過 Hue Bluetooth 應用程式，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。

可語音控制燈光\*



當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明或是單件式燈具。

透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗



利用超過 1600 萬種燈色改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氣氛。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對營造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以彩色照明美化家裡的裝潢佈置等。

從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍



這些燈泡和燈具可提供不同暖黃光到冷白光顏色。亮度調節功能可從明亮光線變換到較柔和的夜光，按照日常需求調整至最完美的顏色和亮度。

搭配日常生活所需的完美照明調配



善用專為日常工作所設計的四組預設照明調配，讓您的一天過得更輕鬆自在：「活力充沛」、「專注精神」、「享受閱讀」、「放鬆休息」。「活力充沛」、「專注精神」這兩個冷色調場景，能在早晨幫助您集中精神，快速進入工作狀態，而「享受閱讀」與「放鬆休息」這兩個暖色調場景，能幫助您放鬆心情，享受閱讀時光。

使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能



Bridge 提供讓智慧照明真正發揮智慧的功能 — 外出控制、語音控制、自動化照明，以及其他功能。將 Bridge 加入您的安裝配置，享受身歷其境的使用經驗，進入安全可靠兼具其他特性的技術世界，獲得更多估能。Bridge 是您打造前所未有智慧照明世界的那把鑰匙。

# 規格

## 燈泡尺寸

- 尺寸 (寬 x 高 x 深): 50x54

## 環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

## 隨附額外功能/配件

- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是

## 保固

- 2 年: 是

## 照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

## 包裝資訊

- EAN: 8719514339927

## 服務

- 保固: 2 年

## 技術規格

- 流明輸出 (4000K): 350 lm
- 重量: 51 g
- 燈泡技術: LED
- 燈座: GU10
- 流明輸出 (2700K): 230 lm

## 燈泡

- 色溫: 2000K-6500K +16 million colors
- 直徑: 50 mm
- 外形規格: GU10
- 高度: 58 mm
- 輸入電壓: 220V-240V
- 使用壽命: 15,000 h
- 光輸出: 白色和彩色燈光
- 流明輸出: 350 lm
- 最大運作功率: 5.7 W
- 最大待機功率: 0.5 W
- 切換循環次數: 50,000
- 功率因數: 0.8
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 可升級軟體: 是
- 啟動: 立即 100% 照明輸出
- 瓦數: 5.7 W
- 等效瓦數: 50 W
- 通訊協定: 藍牙和 Zigbee
- 可深度調光: 是
- 可升級軟體: 連接到藍牙應用程式或 Hue 橋接器時

## 內容物

- Hue 燈泡: 1

## 支援項目

- 與 HomeKit 相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa, Apple HomeKit (透過 Hue Bridge), Google Assistant, Microsoft Cortana (透過 Hue Bridge)

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514339927
- 淨重: 0.05 kg
- 淨重: 0.09 kg
- 高度: 174 mm
- 長度: 72 mm
- 寬度: 72 mm
- 材質編號 (12NC): 929001953114



出版日期: 2024-02-04  
版本: 0.114

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明, 亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價, 亦不構成任何報價單或合約的一部分; 如 Signify 另有同意, 則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)