PHILIPS

Bombilla incandescente para aparatos

Especialidad

15 W

Casquillo E14

Horno

Transparente

8711500037114

A↑G G

Bombilla para aparatos para fines especiales

Las bombillas para horno de Philips se pueden utilizar en hornos, asadores y lugares similares que se sometan a temperaturas elevadas. Están disponibles para luminarias específicas para hornos en diferentes posiciones (abajo, en los laterales y en la parte posterior).

Iluminación para fines especiales
- Para aplicaciones específicas
- Para uso en hornos

Destacados

Para aplicaciones específicas

Las bombillas incandescentes para fines especiales de Philips se han diseñado para su uso en aplicaciones específicas. Las bombillas para la iluminación doméstica general están disponibles en las gamas halógenas, de bajo consumo y LED de Philips.

Para uso en hornos

Esta bombilla Philips para aparatos se ha diseñado especialmente para su uso en hornos, por lo que resiste temperaturas de hasta 300 °C.

Especificaciones

Características de la bombilla
- Forma: Aplicaciones especiales
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E14
- Tecnología: Incandescente
- Regulable: Sí
- Acabado de la bombilla: Transparente

Dimensiones de la bombilla
- Diámetro: 22 mm
- Altura: 49 mm
- Anchura: 22 mm

Duración
- Vida útil media (a 2,7 h/día): 1 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.8
- Número de ciclos de apagado y encendido: 4.000
- Vida útil nominal: 1.000 hora(s)

Características de la luz
- Aplicación: Aplicaciones especiales
- Índice de reproducción cromática (IRC): 100
- Temperatura del color: 2700 K
- Categoría de color de luz: Blanca cálida
- Flujo lumínico nominal: 85 lm
- Tiempo de encendido: 0 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante s
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 2700 K
- Flujo luminoso: 85 lm

Potencia
- Factor de potencia (fracción): 1

Consumo de energía
- Factor de potencia: 1
- Voltaje: 230-240 V
- Potencia: 15,4 W
- Consumo de energía: 15,4 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G

Valores nominales
- Vida útil especificada: 1.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 85 lm
- Potencia nominal: 15.4 W

Especificaciones técnicas

- Vida útil de las lámparas: 1.000 hora(s)
- Forma: Aplicaciones especiales
- Coordenada Y de cromacidad: 0,411
- Coordenada X de cromacidad: 0,46
- Número de registro EPREL: 423227
- Referencia de medición de flujo: Sphere
- Regulable: Sí
- Base del casquillo: E14

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514334533
- Peso neto: 0,01 kg
- Peso bruto: 0,01 kg
- Altura: 12,8 cm
- Longitud: 2,5 cm
- Anchura: 6,5 cm

Fecha de emisión:
2025-03-18
Versión: 0.699

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com