PHILIPS

Vela 15 W T25 E14

LED

2700 k

150 lm

15.000 h

8718699771935

A↑G F

Bombilla LED de vanguardia para el hogar

Esta bombilla LED de Philips proporciona una bonita luz extremadamente cálida y presenta una vida útil excepcionalmente prolongada, lo que supone un ahorro energético significativo e inmediato. Gracias a la temperatura del color beige, esta bombilla es la elección perfecta para crear un ambiente acogedor.

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas
- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

Elige una solución sostenible
- Bombillas de larga duración: hasta 15 años

Luz más allá del concepto de iluminación
- Para uso en frigoríficos y congeladores

Destacados

Sustituye a incandescente estándar

Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta actual bombilla LED estándar de bajo consumo resulta ideal para sustituir las bombillas incandescentes estándar tradicionales.

Vida útil media calculada en 15.000 horas

Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

Bombilla para aparatos para fines especiales

Las bombillas para frigoríficos de Philips se pueden utilizar en frigoríficos, congeladores y lugares similares con temperaturas de funcionamiento bajas. Sustituya fácilmente las bombillas de sus electrodomésticos por una bombilla para aparatos de Philips para una vida útil prolongada.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla esférica no direccional
- Casquillo: E14
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Plástico

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 5,9 cm
- Anchura: 2,5 cm

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 150 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Otras características

- Eficiencia: 88 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193500
- Título del producto: LED 15W T25 E14 WW FR ND 1PF/12

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.4
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 1,7 W
- Potencia equivalente: 15 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto
- Longitud: 5,9 cm

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 391879

Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC: 8718699771935
- Peso neto: 0,01 kg
- Peso bruto: 0,02 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 2,5 cm
- Anchura: 6,3 cm

Fecha de emisión:
2025-03-27
Versión: 0.533

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com