PHILIPS

Reflector 40 W R63 E27

LED

2700 k

210 lm

15.000 h

8718699773816

A↑G G

Iluminación de acento LED duradera con haz enfocado

Esta lámpara LED direccional proporciona un haz enfocado de tono blanco cálido y es un recambio excelente para las lámparas reflectoras tradicionales

Luz de alta calidad
- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

Elige una solución sostenible
- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Crea la iluminación adecuada para tu hogar
- LED sencillo de uso diario

Destacados

Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es ideal para diseño de iluminación doméstica.

Hasta un 80 % de ahorro de energía

Disfruta del ahorro energético de los LED sin sacrificar la calidad de la luz. Ahorra al instante más del 80 % de energía sustituyendo tus bombillas halógenas o incandescentes actuales.

LED sencillo de uso diario

Las bombillas LED de Philips de uso diario son perfectas para satisfacer tus necesidades de iluminación básica. Además, proporcionan una atractiva luz y ofrecen el rendimiento óptimo que esperas de una luz LED de Philips a un precio asequible.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 10,2 cm
- Anchura: 6,3 cm

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 210 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Otras características
- Eficiencia: 70 lm/W

Información del embalaje
- EAN: 8718699773816
- EOC: 871869977381600
- Título del producto: LED CLA 40W R63 E27 WW 36D RF ND SRT4

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 3 W
- Potencia equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G

Dimensiones y peso del producto
- Longitud: 10,2 cm

Valores nominales
- Intensidad nominal máxima: 400 cd

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 397590

Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC: 8718699773816
- Peso neto: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,13 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 7 cm
- Anchura: 6,3 cm

Fecha de emisión:
2025-04-13
Versión: 0.273

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com