PHILIPS

Bombilla de filamento transparente 60 W G93 E27

LED

2200 - 2700 K

806 lm

15.000 h

Regulación

8719514323957

A↑G D

Disfruta de una luz LED blanca cálida y regulable

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

Elige una solución sostenible
- Hasta un 90 % de ahorro de energía

Crea la iluminación adecuada para tu hogar
- Perfecta para la iluminación general de habitaciones

Destacados

Hasta un 90 % de ahorro de energía

Disfruta del ahorro energético de los LED sin renunciar a la calidad de la luz.

Ahorra instantáneamente más del 90 % de energía al sustituir las bombillas halógenas o incandescentes actuales

Perfecta para la iluminación general

Iluminación moderna con bombillas LED estándar de Philips para iluminación en todas partes, perfecta para iluminación general de habitaciones.

Especificaciones

Características de la bombilla
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla globo no direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: Solo con reguladores específicos
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla
- Altura: 13,7 cm
- Anchura: 9,5 cm

Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Medio ambiente
- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Temperatura del color: 2200-2700 K
- Flujo lumínico nominal: 806 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Varios
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, WarmGlow

Otras características
- Eficiencia: 136 lm/W

Información del embalaje
- EAN: 8719514323957
- EOC: 871951432395700
- Título del producto: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.6
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 5,9 W
- Potencia equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): D

Dimensiones y peso del producto
- Longitud: 13,7 cm

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 453252

Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC: 8719514323957
- Peso neto: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 18,2 cm
- Longitud: 10,2 cm
- Anchura: 13 cm

Fecha de emisión:
2025-04-07
Versión: 0.407

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com