PHILIPS

Tubo LED EM T8

LED

600 mm

4000 K

G13

8720169204867

A↑G E

Iluminación LED duradera para tareas visuales, alta calidad

La actualización a tubos LED de Philips es una forma rápida y sencilla de sustituir los viejos tubos fluorescentes por tecnología LED moderna y eficiente. Este tubo LED de Philips es perfecto para lugares que necesitan mucha luz.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Elige una solución sostenible

- Disfruta del ahorro energético de los LED sin renunciar a la calidad de la luz. Ahorra instantáneamente más del 60 % de energía sustituyendo los tubos fluorescentes actuales (prohibidos por la normativa de la UE desde 2023).

Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Con una vida útil de hasta 35.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las fuentes de luz y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 35 años.

Elige una sustitución sencilla de los fluorescentes antiguos

- Compatible con balasto electromagnético.

Destacados

Diseñados para tu confort visual

Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Ahorra más de un 60 % de energía en comparación con los fluorescentes
Larga duración de 35.000 horas
Compatible con balasto electromagnético

Especificaciones

Características de la bombilla
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: T8
- Casquillo: G13
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla
- Altura: 60,4 cm
- Anchura: 2,8 cm

Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido: 200.000
- Vida útil nominal: 35.000 hora(s)

Medio ambiente
- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz
- Ángulo de apertura: 240 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 900 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 840 | CCT of 4000K

Varios
- Innovaciones LED: EyeComfort

Otras características
- Eficiencia: 112 lm/W

Información del embalaje
- EAN: 8720169204867
- EOC: 872016920486700
- Título del producto: LED T8 600mm 8W G13 CW HO 1CT/4

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.9
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia: 8 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E

Dimensiones y peso del producto
- Longitud: 60,4 cm

Servicio
- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 1827697
- Compatibilidad con balastos: EM

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169204867
- Peso neto: 0,12 kg
- Peso bruto: 0,15 kg
- Altura: 3,1 cm
- Longitud: 66,8 cm
- Anchura: 3,1 cm

Fecha de emisión:
2025-03-24
Versión: 0.474

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com