PHILIPS

Filamento 60 W E27

LED inteligente

2700-4000

Hasta 903 lúmenes

Sencilla conexión Plug & Play

Control mediante aplicación o voz

8720169241435

A↑G A

Luz inteligente para tu vida diaria

La bombilla inteligente ultraeficiente Philips A60 es nuestra bombilla inteligente de mayor eficiencia energética. Esta bombilla inteligente de clase A consume un 40 % menos de energía que las luces LED estándar y las bombillas LED conectadas. La cómoda regulación inalámbrica y la sencilla conexión Wi-Fi hacen que controlar estas luces sea muy sencillo, sin necesidad de instalar un costoso regulador de intensidad. Si estás interesado en hacer la transición a la iluminación inteligente, este es un buen lugar para empezar: la mejor eficiencia energética de su clase desde el primer momento, con funciones inteligentes adicionales que puede utilizar siempre que lo desees

Configuración sencilla
- Sencilla conexión Plug & Play

Control inteligente
- Controla desde cualquier parte con tu smartphone

Funciones inteligentes
- Características relacionadas con el bienestar predefinidas
- Automatiza el dispositivo con programas
- Supervisión del consumo de electricidad

8720169241435

Modos de luz

- Luz entre blanca cálida y fría ajustable y modos predefinidos

Formato

- Varias aplicaciones e instalación sencilla

Destacados

Sencilla conexión Plug & Play



WiZ funciona con tu router Wi-Fi, por lo que no necesitas ninguna conexión adicional. Simplemente enchufa la nueva luz, descarga la aplicación WiZ y ¡listo!

Controla las luces desde cualquier lugar

Controla las luces WiZ desde el lugar en el que te encuentres con tu smartphone. No tienes que preocuparte de si te dejas las luces encendidas antes de salir de casa. La aplicación WiZ está disponible para dispositivos iOS y Android.

Características relacionadas con el bienestar predefinidas

Utiliza las características relacionadas con el bienestar predefinidas de la aplicación WiZ y disfruta del patrón de iluminación que mejor se adapte a tu ritmo circadiano durante el día. WiZ te permite disfrutar de una luz natural brillante cuando necesitas llenarte de energía y concentrarte y también te permite cambiar poco a poco a una luz blanca cálida y suave para ayudarte a relajarte y dormir mejor.

Automatiza el dispositivo con programas



Programa que el dispositivo se apague o se encienda según tus rutinas diarias y ahorra energía.

Supervisión del consumo de electricidad

La aplicación WiZ mantiene un registro del consumo energético de las luces. Consulta el informe semanal o diario y planifica bien la iluminación para que el consumo energético en casa sea el óptimo.

Luz entre blanca cálida y fría ajustable y modos predefinidos

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.

Varias aplicaciones e instalación sencilla

Solo tienes que pegarla en la superficie que quieras: escaparates, techos con molduras, puestos de trabajo y debajo de los armarios. Da alegría y resalta tus muebles.

Especificaciones

Características de la bombilla
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: A60
- Casquillo: E27
- Tecnología: Wi-Fi inteligente
- Tipo de cristal: Transparente
- Regulable: Atenuación inalámbrica
- Acabado de la bombilla: Transparente

Dimensiones de la bombilla
- Altura: 12,7 cm
- Peso: 0,055 kg
- Anchura: 6 cm

Duración
- Vida útil media (a 2,7 h/día): 51 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 50.000 hora(s)

Características de la luz
- Ángulo de apertura: 300 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700-4000 K
- Categoría de color de luz: Blanca ajustable
- Flujo lumínico nominal: 903 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante

Varios
- EyeComfort: Sí

Otras características
- Corriente de la bombilla: 42 mA
- Eficiencia: 210 lm/W

Información del embalaje
- EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Título del producto: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.48
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 4,3 W
- Potencia equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A

Dimensiones y peso del producto
- Longitud: 12,7 cm

Valores nominales
- Ángulo de apertura nominal: 300 °
- Vida útil especificada: 50.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 903 lm
- Potencia nominal: 4.3 W

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 1901110
- Referencia de medición de flujo: Sphere

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169241435
- Peso neto: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,06 kg
- Altura: 15,5 cm
- Longitud: 8,5 cm
- Anchura: 8,5 cm

Fecha de emisión:
2025-03-09
Versión: 0.332

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com