PHILIPS

Aplique mural Stratosphere 3,8 W

Luminarias de exterior

4000 K

Antracita

Estanco al agua

8720169257337

Disfruta de un bonito jardín iluminado de forma sostenible

El aplique mural para exteriores Philips Stratosphere LED en gris antracita está fabricado en resistente aluminio fundido. El diseño proporciona una distribución bidireccional de la luz para iluminar la pared con una luz brillante y difusa. Estas luces de exterior ultraeficientes emplean una tecnología innovadora para reducir las emisiones de carbono, disminuir el desperdicio de materiales y reducir el consumo de energía.

Soluciones de iluminación sostenible
- Larga duración, de hasta 50.000 horas
- Ultraeficiente
- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Avanzada luz LED
- 5 años de garantía en el sistema LED

Diseñado para exteriores
- IP44: resistente al agua

Características especiales
- Efecto de iluminación bidireccional

8720169257337

Luz de alta calidad

- Luz blanca fría de 4000 K

Destacados

Larga duración, de hasta 50.000 horas

La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 50.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

Ultraeficiente



Consume al menos un 50 % menos de energía en comparación con las luces LED estándar equivalentes de Philips.

Hasta un 80 % de ahorro de energía

Las luces LED ahorran hasta un 80 % de energía respecto a una iluminación convencional con la misma emisión de luz. Cuando compras una bombilla LED de Philips, empiezas a ahorrar dinero desde el primer minuto. Por cada fuente de luz que sustituyas por una luz LED, obtendrás un ahorro inmediato en tu factura de la luz.

5 años de garantía en el sistema LED

Además de la garantía estándar de 2 años que se ofrece para esta luminaria, Philips también ofrece una garantía de 5 años para el sistema LED (el módulo y el controlador LED).

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Efecto de iluminación bidireccional

Esta luminaria de exterior de Philips crea el ambiente perfecto en tu jardín o terraza con su efecto de luz bidireccional.

Luz blanca fría de 4000 K

¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz blanca fría de 4000 K.

Especificaciones

Diseño y acabado
- Color: Antracita
- Material: Aluminio

Medio ambiente
- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos
- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Cabezal de foco ajustable: No
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: Sí
- Sensor de día y noche: No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: No
- Luz blanca cálida: No
- Pieza central: No

Zona de jardín
- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios
- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Innovaciones LED: UltraEfficient
- Características adicionales: Estanco al agua

Consumo de energía
- Potencia: 4,3 W

Dimensiones y peso del producto
- Peso neto: 0,62 kg
- Altura: 8 cm
- Longitud: 20 cm
- Anchura: 9 cm

Servicio
- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas
- Vida útil de hasta: 50.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 800
- Color de la luz: 4000
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: B
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 3.8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí

Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC: 8720169257337
- Peso neto: 0,62 kg
- Peso bruto: 0,67 kg
- Altura: 10,3 cm
- Longitud: 8,3 cm
- Anchura: 20,8 cm

Fecha de emisión:
2025-03-27
Versión: 0.358

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com