PHILIPS

Vela de filamento ultraeficiente transparente 40 W B35 E14

Ultraeficiente

2700 k

485 lm

50.000 h

8720169310636

A



Bombilla ultraeficiente, nuestra bombilla LED de mayor eficiencia energética hasta la fecha

Bombilla LED de Philips que proporciona una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrarás costes energéticos de manera inmediata y reducirás la frecuencia de sustitución de las bombillas, sin comprometer la calidad de la iluminación.

Luz de alta calidad
- Diseñados para tu confort visual

Elige una solución sostenible
- Bombilla de larga vida útil: dura hasta 50 años
- Ahorra más del 60 % de energía (bombilla)

8720169310636

Destacados

Diseñados para tu confort visual

Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Bombilla de larga vida útil: dura hasta 50 años

Con una vida útil de la bombilla de hasta 50.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 50 años.

Ahorra más del 60 % de energía (bombilla)

Disfruta del ahorro energético de los LED sin renunciar a la calidad de la luz. Ahorra instantáneamente más del 60 % en energía en comparación con las bombillas LED estándar de Philips.

Especificaciones

Características de la bombilla
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de vela no direccional
- Casquillo: E14
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla
- Altura: 9,7 cm
- Anchura: 3,5 cm

Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 50.000 hora(s)

Medio ambiente
- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz
- Ángulo de apertura: 300 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 485 lm

Varios
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort, UltraEfficient

Otras características
- Eficiencia: 210 lm/W

Información del embalaje
- EAN: 8720169310636
- EOC: 872016931063600
- Título del producto: LED CLA 40W B35 E14 2700K CL UE SRT4

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.4
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia: 2,3 W
- Potencia equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A

Dimensiones y peso del producto
- Longitud: 9,7 cm

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 1881210

Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC: 8720169310636
- Peso neto: 0,02 kg
- Peso bruto: 0,03 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 4,6 cm
- Anchura: 6,3 cm

Fecha de emisión:
2025-03-27
Versión: 0.199

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com