PHILIPS

Vela de filamento ultraeficiente mate 40 W B35 E14

Ultraeficiente

2700 k

485 lm

50.000 h

8720169310797

A

Bombilla ultraeficiente, nuestra bombilla LED de mayor eficiencia energética hasta la fecha

Las bombillas LED de Philips proporcionan una hermosa luz blanca cálida una duración extremadamente larga y un ahorro de energía importante e inmediato. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es el sustituto perfecto de las bombillas tradicionales esmeriladas.

Luz de alta calidad
- Diseñados para tu confort visual

Elige una solución sostenible
- Bombilla de larga vida útil: dura hasta 50 años
- Ahorra más del 60 % de energía (bombilla)

8720169310797

Destacados

Diseñados para tu confort visual

Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Bombilla de larga vida útil: dura hasta 50 años

Con una vida útil de la bombilla de hasta 50.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 50 años.

Ahorra más del 60 % de energía (bombilla)

Disfruta del ahorro energético de los LED sin renunciar a la calidad de la luz. Ahorra instantáneamente más del 60 % en energía en comparación con las bombillas LED estándar de Philips.

Especificaciones

Características de la bombilla
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de vela no direccional
- Casquillo: E14
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla
- Altura: 9,7 cm
- Anchura: 3,5 cm

Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 50.000 hora(s)

Medio ambiente
- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz
- Ángulo de apertura: 300 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 485 lm

Varios
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort, UltraEfficient

Otras características
- Eficiencia: 210 lm/W

Información del embalaje
- EAN: 8720169310797
- EOC: 872016931079700
- Título del producto: LED CLA 40W B35 E14 2700K FR UE SRT4

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.4
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia: 2,3 W
- Potencia equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A

Dimensiones y peso del producto
- Longitud: 9,7 cm

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 1881205

Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC: 8720169310797
- Peso neto: 0,02 kg
- Peso bruto: 0,03 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 4,6 cm
- Anchura: 6,3 cm

Fecha de emisión:
2025-03-06
Versión: 0.199

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com