PHILIPS

Faretto 65 W PAR16 GU10

LED

3000 K

460 lm

15000 h

8719514308770

A↑G E

Prova la luce LED di colore bianco caldo

Questa lampadina a LED Philips offre una luce accattivante, ancora più calda, una durata davvero incredibile e un risparmio energetico immediato e significativo. Con la sua originale temperatura del colore, questa lampadina rappresenta la scelta perfetta per un'atmosfera intima.

Luce di qualità elevata
- Luce energizzante fredda

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine
- Forma e dimensioni simili a quelle di un riflettore alogeno

Crea la luce giusta per la tua casa
- Perfetta per l'illuminazione d'accento

8719514308770

In evidenza

3500 K [lampade a LED]

Questa lampadina ha una temperatura di colore di 3500 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per l'illuminazione di casa e perfetta per rilassarsi.

Sostituisce i faretti alogeni

Grazie alle sue forme accattivanti, nonché alle dimensioni compatte, questo riflettore LED rappresenta una sorgente di illuminazione contemporanea. La lampadina sostitutiva perfetta e sostenibile per i riflettori alogeni tradizionali.

Perfetta per l'illuminazione d'accento

Grazie alla sua illuminazione con un flusso luminoso a fascio largo (36 gradi), questo faretto LED è adatto sia per illuminazione d'accento che per quella generale. Inoltre, può essere utilizzato in apparecchi ad incasso, è ideale per l'utilizzo in cucina, nell'illuminazione delle isole per cucinare, dei soggiorni e delle sale da pranzo.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- Attacco: GU10
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina
- Altezza: 5,4 cm
- Larghezza: 5 cm

Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000 ore

Informazioni ambientali
- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce
- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000 K
- Flusso luminoso nominale: 460 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massina intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 830 | CCT of 3000K

Varie
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Altre caratteristiche
- Efficienza: 93 lm/W

Informazioni sulla confezione
- EAN: 8719514308770
- EOC: 871951430877000
- Nome prodotto: LEDClassic 65W GU10 WH 36D RF ND PF SRT4

Consumo energetico
- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 4,9 W
- Wattaggio lampada equivalente: 65 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E

Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza: 5,4 cm

Valori stimati
- Intensità di picco nominale: 800 cd

Specifiche tecniche
- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 1825199

Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto: 8719514308770
- Peso netto: 0,05 kg
- Peso lordo: 0,07 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 5,3 cm
- Larghezza: 6,3 cm

Data di rilascio:
2025-04-13
Versione: 0.301

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.