PHILIPS

Lampadina smerigliata a filamento 60 W A60 E27

LED

2200 - 2700 K

806 lm

15000 h

Regolabile

8719514323858

A↑G D

Scopri una luce bianca calda LED e regolabile

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda dalla durata di vita elevata e con un risparmio energetico significativo ed immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è l'alternativa perfetta per le tue lampadine smerigliate tradizionali.

Adotta una soluzione sostenibile
- Fino al 90% di risparmio energetico

Crea la luce giusta per la tua casa
- Perfette per l'illuminazione generale

In evidenza

Fino al 90% di risparmio energetico

Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce.

Risparmia immediatamente oltre il 90% di energia sostituendo le lampade a incandescenza o le lampade alogene esistenti.

Perfette per l'illuminazione generale

Illuminazione moderna con le lampadine LED standard Philips per un'illuminazione omogenea, perfette per l'illuminazione generale delle stanze.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: Con regolazioni specifiche
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina
- Altezza: 10,4 cm
- Larghezza: 6 cm

Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000 ore

Informazioni ambientali
- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce
- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 2200-2700 K
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massina intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Varie
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, WarmGlow

Altre caratteristiche
- Efficienza: 136 lm/W

Informazioni sulla confezione
- EAN: 8719514323858
- EOC: 871951432385800
- Nome prodotto: LED classic 60W A60 E27 FR WGD90 SRT4

Consumo energetico
- Fattore di potenza: 0.6
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 5,9 W
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): D

Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza: 10,4 cm

Specifiche tecniche
- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 453247

Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto: 8719514323858
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm

Data di rilascio:
2025-04-03
Versione: 0.418

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.