PHILIPS

Faixa de luz 5 m
RGB

Tiras de luz

RGB

Transparente

Regulável; RGB



8718696164242



Dê cor ao seu mundo através das Philips LED LightStrips

O telecomando oferece um controlo fácil desta faixa de luz e pode regular suavemente a luz até ao nível ideal. Altere a cor como preferir com 30 cores predefinidas. As Philips LED LightStrips são fáceis de montar, cortar à medida e colar em qualquer superfície

Instalação fácil
- Cortar à medida

Plug and Play
- Plug-and-play: instalação fácil

controlo
- Telecomando incluído para sua conveniência

Destaques

Cortar à medida
Corte facilmente faixas de Luz para se ajustarem aos seus espaços. As marcas de corte na faixa de luz indicam onde cortar.

Plug-and-play: instalação fácil
As nossas fitas de luz plug-and-play são simples de instalar, para que possa começar a desfrutar das mesmas imediatamente. Tudo o que precisa está incluído na caixa.

Telecomando incluído para sua conveniência
Escolha diferentes cores de luz, níveis de regulação e selecione entre diferentes configurações predefinidas de luz.

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento
- Cor: Transparente
- Material: Plástico

Duração
- Número de ciclos de funcionamento: 15.000

Ambiental
- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Interruptor para ligar/desligar no fio: Sim
- Adaptador de corrente incluído: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz
- Ângulo de feixe: 110 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 45

Grinalda/faixa de luz
- Extensibilidade: Não

Diversos
- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Corredor
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Tiras de luz
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Cores RGB

Outras características
- Corrente da lâmpada: 200 mA
- Eficiência: 20 lm/W

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,205 kg
- Altura: 0,26 cm
- Comprimento: 500 cm
- Largura: 1 cm

Assistência
- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas
- Vida útil até: 20.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: -
- Cor da luz: RGB
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação gradual - Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696164242
- Peso líquido: 0,28 kg
- Peso bruto: 0,32 kg
- Altura: 16 cm
- Comprimento: 5,5 cm
- Largura: 16 cm

Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.443

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.