PHILIPS

Foco 50 W PAR16 GU10

LED

6500 K

390 lm

15.000 h

8718699775698

A↑G F

Experimente uma luz LED branca suave

Esta lâmpada LED da Philips fornece uma maravilhosa luz extra quente, com uma duração excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com a temperatura de cor de uma chama, esta lâmpada é a escolha perfeita para uma atmosfera acolhedora.

Luz de alta qualidade
- Luz branca fria

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas
- Formato e tamanho semelhantes aos de um refletor de halogéneo

Crie a iluminação certa para a sua casa
- Perfeito para iluminação de acentuação

8718699775698

Destaques

Luz branca fria

Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 6500 K, a mais elevada disponível nesta categoria de lâmpadas. Por isso, confere um efeito de iluminação mais próximo da luz natural. Isto irá ajudá-lo a concentrar-se e a sentir todos os detalhes.

Substitui o foco de halogéneo

Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, este é um refletor LED para uma iluminação moderna. O substituto sustentável perfeito para refletores de halogéneo tradicionais.

Perfeito para iluminação de acentuação

Iluminação moderna com um fluxo luminoso de ângulo amplo familiar (36 graus), este foco LED é adequado a iluminação de acentuação e iluminação geral. Pode ser utilizado em aplicações encastradas e iluminação em calha, sendo ideal para utilização em cozinhas, iluminação de ilhas de cozinha, salas de estar e salas de jantar.

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- Casquilho: GU10
- Intensidade regulável: Não

Dimensões da lâmpada
- Altura: 5,4 cm
- Largura: 5 cm

Duração
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental
- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz
- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 6500 K
- Fluxo luminoso nominal: 390 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 865 | CCT of 6500K

Diversos
- EyeComfort: Sim

Outras características
- Eficiência: 84 lm/W

Informações da embalagem
- EAN: 8718699775698
- EOC: 871869977569800
- Título do produto: LEDClassic 50W GU10 CDL 36D ND 1PF/12

Consumo de energia
- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4,6 W
- Potência equivalente: 50 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto
- Comprimento: 5,4 cm

Valores medidos
- Intensidade de pico nominal: 770 cd

Especificações técnicas
- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 391860
- Referência de medição de fluxo: Narrow Cone

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8718699775698
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm

Data de publicação:
2025-04-13
Versão: 0.308

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.