PHILIPS

Tubo LED rede elétrica S14D

LED

500 mm

2700 K

S14D

8719514263642

Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

Este LED tubular S19 da Philips oferece uma vida excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa. Com a sua temperatura da cor branca quente, este tubo é o substituto de longa duração perfeito para os seus tubos fluorescentes lineares.

Luz de alta qualidade

- Luz envolvente

Destaques

Luz envolvente
Graças ao design inovador mas "vintage", esta lâmpada LED evita a sombra que normalmente aparece na extremidade da difusão de feixe. O resultado? Uma luz branca natural e suave em redor.

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Outros
- Casquilho: S14d
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Material da lâmpada: Plástico

Dimensões da lâmpada
- Altura: 50 cm
- Largura: 3 cm

Duração
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Intervalo de temperatura ambiente: -20 °C a 45 °C
- Vida útil nominal: 30.000 h

Ambiental
- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 375 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 2700 K
- Fluxo Luminoso: 375 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,1
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 107,00 lm/W

Diversos
- EyeComfort: Sim
- Marcas de aprovação: Conformidade com RoHS, Marca CE, Certificação KEMA Keur
- Inovações LED: EyeComfort

Outras características
- Eficiência: 107 lm/W
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Informações da embalagem
- EAN: 8719514263642
- EOC: 871951426364200
- Título do produto: LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Potência
- Fator de potência (Fração): 0.4

Consumo de energia
- Fator de potência: 0.4
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 3,5 W
- Consumo de Energia: 3,5 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto
- Comprimento: 50 cm

Valores medidos
- Vida útil especificada: 30.000 h

Especificações técnicas
- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 387348
- Referência de medição de fluxo: Sphere
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 0,1
- Frequência de linha: 50 to 60 Hz
- Regulável: Não
- Compatibilidade de balastros: Rede elétrica
- Casquilho: S14d

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8719514263642
- Peso líquido: 0,14 kg
- Peso bruto: 0,18 kg
- Altura: 53,5 cm
- Comprimento: 3,3 cm
- Largura: 5,1 cm

Data de publicação:
2025-03-28
Versão: 0.433

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com