



StyliD Evo

ST770Z OVL-V FG

StyliD Evo Compact Accessory

Einzelhändler stehen vor der Herausforderung, dass sie regelmäßig ihr Ladenlayout komplett oder einzelne Bereiche aktualisieren und erneuern müssen, um den Kunden weiterhin ein spannendes Einkaufserlebnis zu bieten. Dabei bleiben der Anspruch auf die optimale Lichtqualität und Zukunftssicherheit bestehen. Mit seinem hochwertigen Licht und der Möglichkeit, Reflektoren und Filtergläser werkzeuglos zu tauschen, ist StyliD die ideale energieeffiziente Lösung für die anspruchsvollen Ladenumgebungen von heute. Durch die OptiShield Technologie wird die LED und der Reflektor optimal vor Staub und Insekten geschützt - für eine noch längere Nutzlebensdauer und langanhaltend hohe Lichtqualität. StyliD ermöglicht mit einer großen Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen von niedrigeren Einbauten in Convenience-Formaten bis zu Installationen an hohen Decken mit Bedarf an einem sehr hohen Lichtstrom ein kontinuierlich nutzbares Einzelhandelskonzept.

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen

Zubehörfarbe -

Produktfamiliencode

ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]

StyliD Evo

Value Ladder	Best
Mechanik und Gehäuse	
Optisches Material	Polykarbonat
Gesamte Höhe	54 mm
Gesamter Durchmesser	75 mm
Material	-
Genehmigung und Anwendung	
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Produktdaten	
Bestell-Produktname	ST770Z OVL-V FG

Gesamtbezeichnung des Produkts	ST770Z OVL-V FG
Gesamt-Produktcode	871869996063600
Bestellcode	96063600
Material-Nr. (12NC)	910500465867
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699960636
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699960636

