PHILIPS

Lâmpada de filamento transparente 60 W ST64 E27

LED

2200-2700 K

806 lm

15.000 h

Regulação

8719514323919

A↑G D

Experimente uma luz LED branca quente de intensidade regulável

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca quente, com uma duração excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

Selecionar para uma solução sustentável
- Economiza até 90% de energia

Crie a iluminação certa para a sua casa
- Perfeita para iluminação geral de divisões

Destaques

Economiza até 90% de energia

Desfrute da poupança de energia dos LEDs sem sacrificar qualidade de luz.

Poupe instantaneamente mais de 90% de energia substituindo as suas atuais lâmpadas de halogéneo ou incandescentes

Perfeita para iluminação geral

Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Apenas com reguladores específicos
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada
- Altura: 14 cm
- Largura: 6,4 cm

Duração
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental
- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 90
- Temperatura da cor: 2200-2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Diversos
- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, WarmGlow

Outras características
- Eficiência: 136 lm/W

Informações da embalagem
- EAN: 8719514323919
- EOC: 871951432391900
- Título do produto: LED classic 60W ST64 E27 CL WGD90 SRT4

Consumo de energia
- Fator de potência: 0.6
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 5,9 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): D

Dimensões e peso do produto
- Comprimento: 14 cm

Especificações técnicas
- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 453250

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8719514323919
- Peso líquido: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 17,7 cm
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 7,5 cm

Data de publicação:
2025-04-04
Versão: 0.421

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com