PHILIPS

Foco de encastrar Fresco 4,6 W

Luminárias de exterior

2700 K

Preto

À prova de água

8720169266858

Direcione facilmente luz LED de alta qualidade para onde desejar

O foco encastrado Fresco da Philips possui uma bela luz LED para mostrar o que há de melhor no jardim ou iluminar áreas escuras com clareza. É construído em aço inoxidável durável, enquanto a cabeça ajustável permite um feixe direcional.

Fácil de utilizar
- Cabeça do foco ajustável

Luz LED avançada
- Luz LED de alta qualidade

Alta qualidade
- Material de alta qualidade e de longa duração

Concebido para o exterior
- IP23 - Resistente às condições climatéricas

Destaques

Cabeça do foco ajustável

Direcione a luz para onde esta é mais necessária, bastando para isso ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

Luz LED de alta qualidade

A lâmpada LED, fornecida por esta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Material de alta qualidade e de longa duração

Este foco é fabricado em materiais de alta qualidade e de longa duração com acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração que irá melhorar e iluminar a sua casa por muitos anos.

IP23 - Resistente às condições climatéricas

Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP23 significa que foi concebido para proteção contra de salpicos de água, o que significa que é ideal para iluminação de uma varanda ou alpendre.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Aço inoxidável

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Não
- LEDs integrados: Não
- Luz branca suave: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80

Diversos
- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,16 kg
- Comprimento do recorte: 8.0 cm
- Largura do recorte: 8.0 cm
- Altura: 11 cm
- Comprimento: 10 cm
- Distância de encastramento: 11 cm
- Largura: 10 cm

Assistência
- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas
- Vida útil até: 15.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 355
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: 220 - 240 V
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: G
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 4.6 W
- Código IP: IP23
- Classe de proteção: Classe II
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8720169266858
- Peso líquido: 0,16 kg
- Peso bruto: 0,28 kg
- Altura: 10 cm
- Comprimento: 9 cm
- Largura: 10 cm

Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.277

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com