PHILIPS

Focos de solo/ espigão Spore 1 W

Luminárias de exterior

2700 K

Prateado

Tensão baixa; à prova de água

8720169269453

Uma luz de jardim que apenas é necessário ligar, conectar e desfrutar

A família Philips GardenLink de baixa tensão oferece uma gama de luminárias para exterior que pode instalar de forma fácil e segura. Pode conectar várias luzes a uma única fonte de alimentação, ligá-la a uma tomada standard e, em seguida acrescentar luzes ou reposicioná-las conforme pretender. A cablagem é simples e a baixa tensão significa que não existe perigo para si, para os seus filhos ou para os seus animais de estimação.

Fácil de utilizar
- Compatível com todas as luminárias e acessórios GardenLink
- Fácil de instalar com conectores Twist & Lock

Utilização segura
- Segurança adicional com baixa tensão de 24 V

Soluções de iluminação sustentáveis
- Vida útil longa de até 20.000 horas

8720169269453

Concebido para o exterior
- IP67 - Resistente às condições climatéricas

Luz de alta qualidade
- Luz branca quente de 2700 K

Destaques

Compatível com todas as luminárias e acessórios GardenLink

Todas as luminárias GardenLink têm o mesmo conector Twist & Lock para fácil instalação e conexão. Pode reposicionar as luminárias e acessórios à medida que as suas necessidades de iluminação exterior mudam, adicionando luz a todos os cantos do seu jardim.

Fácil de instalar com conectores Twist & Lock

Instalação e conexão muito fáceis com os conectores Twist & Lock do produto. Basta ligar as luzes e desfrutar!

Segurança adicional com baixa tensão de 24 V

As luzes de baixa tensão (24 V) são seguras para instalação sem risco de choque elétrico, não é necessário um eletricista profissional.

Vida útil longa de até 20.000 horas

A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 20.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

IP67 - Resistente às condições climatéricas

Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP67 significa que foi concebido para proteção contra imersão temporária, o que significa que é ideal para iluminação de caminhos ou acessos. Pode mesmo passar com o seu carro por cima dele.

Luz branca quente de 2700 K



Sabia que as diferentes tonalidades de luz branca são identificadas por diferentes temperaturas de cor, que são medidas em Kelvin (K)? Temperaturas de cor mais baixas produzem uma luz branca acolhedora e quente, enquanto que temperaturas de cor mais elevadas produzem uma luz branca mais fria e energizante. Esta luminária produz uma luz quente e relaxante a 2700 K.

Especificações

Design e acabamento
- Cor: Prateado
- Material: Alumínio

Ambiental
- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.
- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Sensor de dia/noite: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Não
- Energia solar: Não
- Peça de centro: Não

Área de jardim
- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz
- Ângulo de feixe: 65 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80

Diversos
- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Espigões/focos para o chão
- Funcionalidades adicionais: Baixa tensão, À prova de água

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,8 kg
- Comprimento do recorte: 3.5 cm
- Largura do recorte: 3.5 cm
- Altura: 6 cm
- Comprimento: 4 cm
- Largura: 4 cm

Assistência
- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas
- Vida útil até: 20.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 120lm
- Cor da luz: 2700 K
- Alimentação elétrica: 220 - 240 V
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: E
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 1 W
- Código IP: IP67 (fonte de alimentação IP44)
- Classe de proteção: Classe II
- Fonte de luz substituível: Sim

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8720169269453
- Peso líquido: 0,8 kg
- Peso bruto: 0,98 kg
- Altura: 24,7 cm
- Comprimento: 15,2 cm
- Largura: 15,2 cm

8720169269453

Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.313

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com