PHILIPS

Cápsula de 28 W – cápsula G4

LED

2700 K

300 lm

15.000 h

8720169300538

A↑G E

Experimente uma luz LED branca suave

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, com uma duração excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

Luz de alta qualidade
- Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

Selecionar para uma solução sustentável
- Economiza até 80% de energia

Crie a iluminação certa para a sua casa
- Um LED simples para utilização diária

Destaques

Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor e tranquilo, perfeito para relaxar. Esta luz de 2700 K é ideal para design de iluminação doméstica.

Economiza até 80% de energia

Desfrute das poupanças dos LEDs sem sacrificar a qualidade de luz. Poupe imediatamente mais de 80% em energia ao substituir as suas atuais lâmpadas de halogéneo e incandescentes

Um LED simples para utilização diária

O LED Philips convencional é a lâmpada perfeita para as suas necessidades básicas de iluminação. Fornece a luminosidade estética e o desempenho fiável que espera do LED Philips a um preço acessível.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Cápsula não direcional
- Casquilho: G4
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Plástico transparente

Dimensões da lâmpada

- Altura: 3,8 cm
- Largura: 1,2 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 300 lm

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Outras características

- Eficiência: 125 lm/W

Informações da embalagem
- EAN: 8720169300538
- EOC: 872016930053800
- Título do produto: LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

Consumo de energia
- Fator de potência: 0.5
- Tensão: AC Electronic 12 V
- Potência: 2,4 W
- Potência equivalente: 28 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E

Dimensões e peso do produto
- Comprimento: 3,8 cm

Especificações técnicas
- Frequência: - Hz
- Número de registo EPREL: 1879161

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8720169300538
- Peso líquido: 0 kg
- Peso bruto: 0,01 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 2,5 cm
- Largura: 6,3 cm

Data de publicação:
2025-04-12
Versão: 0.238

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com