PHILIPS

3 лампи на 60 Вт, A60, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

4000K

806 лм

15 000 год

8718699694944

A↑G F

# Яскраве світлодіодне світло

Світлодіодні лампи Philips забезпечують високоякісне світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії.

**Високоякісний освітлювальний прилад**
- Дізнайтесь про світло

**Оберіть просту заміну для ваших старих ламп**
- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

**Обирайте рішення, що захищає природу**
- Краща для вашого гаманця та для планети

# Найважливіше

### Дізнайтесь про світло

Кольорова температура : світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (K).

Лампи із низькими показниками кельвінів видають тепле, спокійніше світло, в той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше та підбадьорюють. CRI: індекс передачі кольору (CRI) описує вплив джерела світла на суб'єктивне сприйняття кольорів. У природного сонячного світла CRI дорівнює 100. Індекс CRI світлодіодних ламп Philips LED завжди вище від 80, що забезпечує правдивість та природність кольорів.

### Замінює звичайні лампи розжарювання

Ця економічна світлодіодна лампа із звичною формою та приємним дизайном — це ідеальна заміна традиційних ламп розжарювання.

### Заощадження до 90% електроенергії

Технологія світлодіодного освітлення зберігає до 90% енергії порівняно зі стандартною лампою розжарювання. Таким чином, вона окупиться та буде заощаджувати ваші гроші рік за роком, водночас допомагаючи захистити навколишнє середовище.

# Характеристики

### Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Тип скла: Матовий
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

### Розміри лампи

- Висота: 10,8 cm
- Ширина: 6 cm

### Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Пластик

### Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

### Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

### Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K

### Інші характеристики

- Ефективність: 100 lm/W

### Інформація про упаковку

- EAN: 8718699694944
- EOC: 871869969494401
- Назва продукту: LED 60W A60 E27 CW FR ND 3PF/6 DISC

### Споживання енергії
- Коефіцієнт потужності: 0.54
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 8 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W
- Маркування енергоефективності (EEL): F

### Розміри та вага продукту
- Довжина: 10,8 cm

### Технічні характеристики
- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 397612

### Розміри та вага в упаковці
- EAN/UPC – виріб: 8718699694944
- Вага нетто: 0,17 kg
- Вага брутто: 0,2 kg
- Висота: 14,5 cm
- Довжина: 6,1 cm
- Ширина: 14,9 cm

Дата виходу: 2024-11-22
Версія: 0.358

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**