

TBS165

TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP SC FR

4, TL5, 14 W, 840 blanc neutre, HF Standard, Optique haute brillance, double parabole, fermée, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

La gamme d'encastrés TBS165 est conçue pour s'intégrer dans des plafonds module 60x600mm ou 1200x300mm à fers apparents. Combiné au ballast électronique haute fréquence, aux lampes MASTER TL5 et à sa mini-optique C6, le luminaire TBS165 permet de substantielles économies d'énergie en remplacement des solutions avec lampes TLD et ballasts électromagnétiques. Faisant 51mm d'épaisseur et de plaques inter-optiques discrètes, ce luminaire peut être utilisé pour l'éclairage général de bureaux, d'écoles ou même de magasins (supermarchés, magasins de bricolage). Le luminaire est fourni avec les lampes montées, un film de protection de l'optique et un filin de sécurité. Le luminaire TBS165 est facile et rapide à installer.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL5 [TL5]
Appareillage	HFS [HF Standard]
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s

Données techniques de l'éclairage	
Nombre de sources lumineuses	4
Température de couleur	840 blanc neutre
Type d'optique	Optique haute brillance, double parabole, fermée

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	14 W
Connexion	Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

TBS165

Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Conditions d'application

Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Données du produit

Nom du produit de la commande	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP SC FR
Nom de produit complet	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP SC FR
Code EOC	871794389420800

Code de commande	89420800
Code 12NC	910503679018
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8717943894208
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8717943894208

Schéma dimensionnel



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.