



Plusline 78.3 mm ES

Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs.

Données du produit

| Informations générales | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Culot | R7S [R7s] |
| Position de fonctionnement | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie nominale | 2 000 h |
| Nombre de cycles d'allumage | 8 000 |
| Durée de vie nominale (heures) | 2 000 h |
| Type de lampe | Halogen |

| Données techniques de l'éclairage | |
|--|-----------|
| Flux lumineux | 780 lm |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 2900 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 15,6 lm/W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 100 |

| Fonctionnement et électricité | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Consommation électrique | 48,0 W |
| Courant lampe (nom.) | 0,21 A |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,0 s |
| Temps de chauffe à 60 % | lumière maximale instantanée s |
| Facteur de puissance (fraction) | 1 |
| Tension (nom.) | 230 V |
| Tension (nom.) | 230 V |

| Commandes et gradation | |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |


| Mécanique et boîtier | |
|----------------------|---------------|
| Finition ampoule | Transparent |
| Forme de la lampe | T11 [T 11 mm] |

| Approbation et application | |
|------------------------------------|--------|
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 48 kWh |

| Données du produit | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit de la commande | Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB |
| Nom de produit complet | Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB |
| Code EOC | 872790085231800 |
| Code de commande | 85231800 |
| Code 12NC | 924587044210 |
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8727900852318 |
| Conditionnement par carton | 100 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8727900852332 |

Plusline 78.3 mm ES

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | B (max) | B | B (min) | C (max) |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB | 11 mm | 76,5 mm | 74,9 mm | 73,3 mm | 78 mm |

