

# MASTER TL5 HE

## MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

Denna TL5-ljuskälla med en diameter på 16 mm har ett högt ljusutbyte, vilket ger en låg energiförbrukning. Den högeffektiva TL5-ljuskällan ger utmärkt bibehållet ljusflöde och bra färgåtergivning. Användningsområdena är kontor, industri, offentliga byggnader och myndighetsbyggnader, skolor, sjukhus och sportbelysning inomhus.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Egenskaper	na [Not Applicable]
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	2 100 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W
Färgåtergivningsindex	>80
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	20,6 W
Lampström (nom)	0,165 A


Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	23 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40
Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40
Full EOC	871150061070655
Beskrivning av lokal kod	8343015
Beställningsnummer	61070655
Materialnummer (12NC)	927926283018

# MASTER TL5 HE

Lokal kod	8343015
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500610706
Räknare - antal förpackningar per kartong	40


EAN/UPC - Hölje	8711500634405
-----------------	---------------

## Måttskiss





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

## MASTER TL5 HE

### Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

