



MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lampenstrom (Nom)	
Sockel	G5 [G5]		0,455 A
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Lichtregelung und Dimmen	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Dimmbar	Ja
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Lichtstrom	4.500 lm	Genehmigung und Anwendung	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	55 kWh
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	EPREL Registrierungsnummer	423564
Nennlichtausbeute (nom.)	83 lm/W	Produktdaten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40
Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/40
Energieverbrauch	54,4 W		

MASTER TL5 HO

Gesamt-Produktcode	871150064318655
Bestellcode	64318655
Material-Nr. (12NC)	927929084055
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500643186


Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500868831

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40


Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40

MASTER TL5 HO

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40

