



MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/40

Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) ger högt ljusflöde. TL5 HO-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och affärsmiljöer.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Egenskaper	na [Not Applicable]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	4 500 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83 lm/W
Färgåtergivningsindex	80
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	54,4 W


Lampström (nom)	0,455 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	55 kWh
EPREL-registreringsnummer	423564
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40
Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/40
Full EOC	871150064318655

MASTER TL5 HO

Beskrivning av lokal kod	8343230
Beställningsnummer	64318655
Materialnummer (12NC)	927929084055
Lokal kod	8343230
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500643186
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8711500868831

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/840	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm
SLV/40					

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40

Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40

MASTER TL5 HO

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40

