



# MASTER TL5 HO



## MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/20

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G5 [G5]
Eigenschaften	na [Not Applicable]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	5.000 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	83 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	85
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	54,1 W
Lampenstrom (Nom)	0,455 A


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	59 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423564
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/20
Gesamt-Produktcode	871150064318605
Bestellcode	64318605

# MASTER TL5 HO

Material-Nr. (12NC)	927929084061
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500643186
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20

EAN Umverpackung	8711500264220
------------------	---------------

## Abmessungsskizzen





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

## Photometrische Daten

### Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20

# MASTER TL5 HO

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20

