



TL-Mini Standard



TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder med begrenset plass, der fargegjengivelse og effektivitet ikke står i fokus, som til orienterings-, skilt- og nødbelysning.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	33-640
Lysytelse	130 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	35 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	58
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	4,5 W

Lyskildestrom (nom.)	0,170 A
Spenning (nom.)	29 V
Spenning (nom.)	29 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,5 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	423486


TL-Mini Standard

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Fullstendig produktnavn	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Full EOC	871150061568827
Lokal kodebeskrivelse	3821205
Bestillingskode	61568827
Materialenr. (12NC)	928000003340


Lokal bestillingskode	3821205
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500615688
SAP-teller – pakker per utvendige	250
EAN/UPC – boks	8711500615701

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

