



# MASTER TL Mini Super 80



## MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui sono richieste efficacia e resa dei colori migliori (rispetto alle lampade Standard Colors) e dove lo spazio è limitato, come illuminazione di ingressi e scale nei condomini, integrazione negli arredi, illuminazione di specchi e armadietti, illuminazione di insegne e di emergenza.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	10.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	450 lm
Designazione colore	Bianco incandescente
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,463
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,42
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	59 lm/W

Indice di resa cromatica (CRI)	82
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	7,1 W
Corrente lampada (Nom)	0,145 A
Tensione (Nom)	56 V
Tensione (Nom)	56 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

# MASTER TL Mini Super 80

## Meccanica e corpo

Forma lampadina T5

## Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica G  
 Contenuto di mercurio (Hg) (Max) 2,5 mg  
 Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) 3,0 mg  
 Consumo energetico kWh/1000 h 8 kWh  
 Numero di registrazione EPREL 423494

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX  
 Nome completo prodotto MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC


Full EOC 871150070474027  
 Descrizione codice locale 882  
 Codice d'ordine 70474027  
 Codice materiale (12NC) 928001008250  
 Codice locale 882  
 Numeratore SAP - Quantità per confezione 1  
 EAN/UPC - Prodotto/scatola 8711500704740  
 Numeratore - Confezioni per scatola esterna 250  
 EAN/UPC - Case 8711500716361

## Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

## Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX

## MASTER TL Mini Super 80

