



# MASTER TL Mini Super 80



## MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui sono richieste efficacia e resa dei colori migliori (rispetto alle lampade Standard Colors) e dove lo spazio è limitato, come illuminazione di ingressi e scale nei condomini, integrazione negli arredi, illuminazione di specchi e armadietti, illuminazione di insegne e di emergenza.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	8.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	1.000 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,44
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,403
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	77 lm/W

Indice di resa cromatica (CRI)	82
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	13,1 W
Corrente lampada (Nom)	0,170 A
Tensione (Nom)	90 V
Tensione (Nom)	90 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

# MASTER TL Mini Super 80

## Meccanica e corpo

Forma lampadina	T5
-----------------	----

## Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,5 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
Numero di registrazione EPREL	423502

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX
Nome completo prodotto	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/ 10X25CC


Full EOC	871150071681127
Descrizione codice locale	1383
Codice d'ordine	71681127
Codice materiale (12NC)	928001508350
Codice locale	1383
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500716811
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500716835

## Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/830 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

## Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX

## MASTER TL Mini Super 80

