

MASTER TL Mini Super 80



MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX

TL-mini (rördiameter 16 mm) är en väldigt liten ljuskälla som möjliggör minimering av systemet, samt drift med lågvolts likström. Den är utmärkt för användningsområden där bättre färgåtergivning och effektivitet (jämfört med standardfärger) krävs och där utrymmet är begränsat, t ex hallar, trapphusbelysning i flerbostadshus, belysning inbyggd i möbler, speglar och skåp, skyltbelysning och nödbelysning.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	1 000 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	77 lm/W
Färgåtergivningsindex	82

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	13,1 W
Lampström (nom)	0,170 A
Spänning (nom)	90 V
Spänning (nom)	90 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	2,5 mg

MASTER TL Mini Super 80


Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	423502

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX
Fullständigt produktnamn	MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX
Full EOC	871150071681127
Beskrivning av lokal kod	8343664


Beställningsnummer	928001508350
Materialnummer (12NC)	928001508350
Lokal kod	8343664
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500716811
Räknare - antal förpackningar per kartong	250
EAN/UPC - Hölje	8711500716835

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX

