



# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	9 000 h
Durée de vie utile (nom.)	5 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	10
Désignation de la couleur	Actinic
Coordonnée chromatique X	225
Coordonnée chromatique Y	230
Dépréciation UV à 2000 heures	20 %

Dépréciation UV à 5000 heures	30 %
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	36 W
Courant lampe (nom.)	0,865 A
Tension (nom.)	50 V
Tension (nom.)	50 V
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T26 [T 26 mm]

# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.) 8,0 mg

## UV

Rayonnement UV-A 100 heures (CEI) 8,8 W

## Données du produit

Nom du produit de la commande Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Nom de produit complet Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Code EOC 872790086085600

Code de commande 86085600

Code 12NC 928019801003


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8727900860856

Conditionnement par carton 25


Codes EAN/UPC – Boîte 8727900860863

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

