



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Dépréciation UV à 5000 heures	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		40 %
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	8 000 h	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h	Consommation électrique	15 W
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (nom.)	0,335 A
Code couleur	10	Tension (nom.)	55 V
Désignation de la couleur	Actinic	Tension (nom.)	55 V
Coordonnée chromatique X	222	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique Y	210	Forme de la lampe	T26 [T 26 mm]
Dépréciation UV à 2000 heures	25 %		

Actinic BL TL-D(K) Secura

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.) 5

UV

Rayonnement UV-A 100 heures (CEI) 3,15 W

Données du produit

Nom du produit de la commande Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Nom de produit complet Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Code EOC 871150089858640

Code de commande 89858640

Code 12NC 928024701029


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8711500898586

Conditionnement par carton 25


Codes EAN/UPC – Boîte 8711500898593

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

