



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

La lampada TL-D Food rende più fresco e gustoso l'aspetto delle carni e dei prodotti da panetteria. Può essere utilizzata per l'illuminazione in macellerie, panetterie, supermercati, ecc.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	79
Flusso luminoso	1.300 lm
Designazione colore	Food
Temperatura del colore correlata	3800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	43 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	74
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	30,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,360 A
Tensione (Nom)	98 V
Tensione (Nom)	98 V


Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	5,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	37 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
Nome completo prodotto	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25
Full EOC	871150070624940
Descrizione codice locale	3079
Codice d'ordine	70624940
Codice materiale (12NC)	928025402043
Codice locale	3079
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1

MASTER TL-D Food


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500706249
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500613103

Disegno tecnico

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm




Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

MASTER TL-D Food

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

