



# MASTER TL-D Food

## MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

TL-D Food får kött- och bageriprodukter att se fräschare och mer aptitliga ut. Den kan användas för belysning av livsmedel i slakterier, bagerier, stormarknader osv.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata


Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	79
Ljusflöde	1 300 lm
Färgbeteckning	Livsmedel
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	43 lm/W
Färgåtergivningindex	74
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	30,0 W
Lampström (nom)	0,360 A
Spänning (nom)	98 V
Spänning (nom)	98 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	5,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	37 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
Full EOC	871150070624940
Beskrivning av lokal kod	8344062
Beställningsnummer	928025402043
Materialnummer (12NC)	928025402043
Lokal kod	8344062
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500706249

# MASTER TL-D Food


Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500613103

## Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

## Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

## MASTER TL-D Food

### Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

