



# MASTER TL-E Circular Super 80



## TL-E 22W/865 1CT/12

Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G10q
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	13.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	1.250 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,313
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,337
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	57 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	22,2 W
Corrente lampada (Nom)	0,400 A
Tensione (Nom)	62 V
Tensione (Nom)	62 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	C-T29


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	8 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	8 mg

## MASTER TL-E Circular Super 80

Consumo energetico kWh/1000 h	23 kWh
Numero di registrazione EPREL	423507
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	TL-E 22W/865 1CT/12
Nome completo prodotto	TL-E 22W/865 1CT/12
Full EOC	872790084053700
Descrizione codice locale	E2286
Codice d'ordine	84053700

Codice materiale (12NC)	928026286570
Codice locale	E2286
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900840537
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8727900840544

### Disegno tecnico



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/865 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

