



MASTER TL-E Cirkel Fullfärg



TL-E 40W/830 1CT/12

Denna cirkelformade TL-ljuskälla (rördiameter 29 mm) möjliggör ljusfördelning i alla riktningar. Den är lämplig för användning i en mängd olika armaturer för olika syften, inklusive dekoration, i "människa" miljöer som skolor, kontor, butiker och hem, samt för belysning av bostadsområden.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G10q
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	13 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	3 200 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80 lm/W
Färgåtergivningindex	80

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	40,8 W
Lampström (nom)	0,420 A
Spänning (nom)	110 V
Spänning (nom)	110 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	C-T29


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	8 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	8 mg

MASTER TL-E Cirkel Fullfärg

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	41 kWh
EPREL-registreringsnummer	423511
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TL-E 40W/830 1CT/12
Fullständigt produktnamn	TL-E 40W/830 1CT/12
Full EOC	871150028476115
Beskrivning av lokal kod	8344454
Beställningsnummer	928027483070


Materialnummer (12NC)	928027483070
Lokal kod	8344454
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500284761
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711500559524

Måttskiss



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 40W/830 1CT/12

